## SECTION DE LIEGE PAR 4CM - DM

Assistaient à la dernière représentation : EF, LS, DM. SL, LR. VC et UC. JOL et 352.

Après la distribution des QSLs, ON4OB nous a fait la description pratique de son poste. Quelques mots bien clairs ont suffi pour nous faire comprendre les détails de la dissection du zinc.

4SL avait apporté un Xmitter portable 5 mètres, véritable petit bijou de poche, permettant, avec une lampe ordinaire, de faire du duplex excellent et puissant à une distance de plus de 3 kilomètres.

N.D.L.R. — PSE description pour le QSO!

Chez 4LR, une Hertz a remplacé la Zeppelin qui était établie pour 14 Mc., ne permettait le travail que sur une seule bande. Il a reçu asl de XU8LS, de Shanghai et attend d'autres asls de PY et ZL pour demander son certificat de WAC. Il se propose de monter un Xmitter portable, genre 4SL pour les vacances.